

OBORONSTAL.RU

УДК 621.88-2:678.5

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 13284-78

ЛЕНТЫ

Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1986 г.

Распоряжением Министерства от 30 ноября 1978 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на ленты для прокладок по
ОСТ 1 13281-78 и ОСТ 1 13282-78.

Б-В СИ.850.87 Сытникова 10.09.87

Издание официальное

 ГР 8111582
от 30.01.79

Перепечатка воспрещена

№ изм.	1
№ изв.	10371


Изм. № дубликата	3999
Изм. № подлинника	

ОСТ 1 13284-78 Стр. 2

2. Конструкция и размеры лент должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

OBORONSTAL.RU

Rz 80/ (✓)



Обозначение ленты	L, мм	Масса, г
4-1-ОСТ 1 13284-78	30	0,27
4-2-ОСТ 1 13284-78	30	0,27
6-1-ОСТ 1 13284-78	40	0,36
6-2-ОСТ 1 13284-78	40	0,36
8-1-ОСТ 1 13284-78	50	0,45
8-2-ОСТ 1 13284-78	50	0,45
10-1-ОСТ 1 13284-78	60	0,54
10-2-ОСТ 1 13284-78	60	0,54
12-1-ОСТ 1 13284-78	70	0,63
12-2-ОСТ 1 13284-78	70	0,63
14-1-ОСТ 1 13284-78	80	0,72
14-2-ОСТ 1 13284-78	80	0,72
16-1-ОСТ 1 13284-78	90	0,81
16-2-ОСТ 1 13284-78	90	0,81
18-1-ОСТ 1 13284-78	105	0,95
18-2-ОСТ 1 13284-78	105	0,95
20-1-ОСТ 1 13284-78	115	1,04
20-2-ОСТ 1 13284-78	115	1,04
22-1-ОСТ 1 13284-78	125	1,13
22-2-ОСТ 1 13284-78	125	1,13

* Размер для справок.

№ изм. 1
№ изв. 10371

3999

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

6-6 СВ.850.87 Ситникова 10.09.87

22

ОСТ 1 13284-78 Стр. 3

Продолжение

OBORONSTAL.RU

Обозначение ленты	L, мм	Длина, г
24-1-ОСТ 1 13284-78	140	1,26
24-2-ОСТ 1 13284-78		
25-1-ОСТ 1 13284-78	145	1,33
25-2-ОСТ 1 13284-78		
27-1-ОСТ 1 13284-78	155	1,40
27-2-ОСТ 1 13284-78		
28-1-ОСТ 1 13284-78	160	1,44
28-2-ОСТ 1 13284-78		
32-1-ОСТ 1 13284-78	180	1,62
32-2-ОСТ 1 13284-78		
36-1-ОСТ 1 13284-78	200	1,80
36-2-ОСТ 1 13284-78		

3. Материал:

- фольга алюминиевая АД1 мягкая ГОСТ 618-73;
- медь МЗ мягкая ГОСТ 1173-77.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие:

- для фольги алюминиевой АД1 мягкой - Хим.Окс в холодных кислых растворах хромового ангидрида 3,0-3,5 г/л и фторсиликата натрия 3,0-3,5 г/л;
- для меди МЗ мягкой - о9.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Общие технические условия - по ОСТ 1 00615-73.

Для обозначения марки материала вводятся коды:

- 1 - алюминиевая фольга АД1 мягкая;
- 2 - медь МЗ мягкая.

Пример наименования и обозначения ленты из алюминиевой фольги:

Лента 4-1-ОСТ 1 13284-78

То же из меди:

Лента 4-2-ОСТ 1 13284-78

* По действующему отраслевому документу.

Ив. № дубликата
Ив. № подлинника

3998

6-В СИ 850.87 Синникова 10.09.87 Лос

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1-3	-	-	-	10371	<i>С.С.С.</i>	09.09.88	01.01.88